

**Močna vpenjalna glava vitke, SK 40, Ø D1: 16 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	300788 16
GTIN	4045197871732
Razred artikla	32A

Opis**Izvedba:**

Vpenjalna sila do 150 Nm pri Ø 12, 300 Nm pri Ø 16 in 400 Nm pri Ø 20. Kakovost uravnoteženja **G2,5 pri 15000 min⁻¹.**

- **Manjše trenje zaradi igličnega ležaja.**
- **Zaščita s premazom proti koroziji.**
- **Zatesnjena pred prahom in vodo.**
- **Zelo velika vpenjalna sila povečuje življenjsko dobo in izboljšuje kakovost površine.**
- **Prilagodljivo območje vpenjanja z vpenjalnimi stročnicami.**

Prednosti:

- **Dolga življenjska doba orodja.**
- **Lastnosti za dušenje vibracij.**
- **Velika trdnost zaradi ojačane vpenjalne matice.**
- **Manj motečih kontur zaradi vitke izvedbe.**

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalno matico.

Dodatni pribor:

Vpenjalne stročnice art. 309581 – 309582.

Pritezni čep art. 308600 – 308806.

Strategija odrezovanja: HPC

Previsna dolžina A: 70 mm

Zunanji Ø vpenjalne stročnice D: 38 mm

Primeren zatezni ključ art. 309747: S16

Tehnični opis

Zunanji Ø vpenjalne stročnice D	38 mm
Previsna dolžina A	70 mm
Vpenjalni Ø D ₁	16 mm
Primeren zatezni ključ art. 309747	S16
Trn za rezkarje	SK 40
Standard vpenjalnega trna	DIN 69871
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	AD
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 5 µm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Močna vpenjalna glava

Pribor

Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40	308720 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40	308700 40
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40	308660 40
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Pritezni čep Form A za strmi konus 40	308600 40
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40	308635 40
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7 Form A za strmi konus 40	308605 40
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308760 40

Pritezni čep Hurco 45° z izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 29 mm) za strmi konus 40	308630 40
Pritezni čep Oblika B za strmi konus 40	308640 40
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
Pritezni čep zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7 zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40	308625 40
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Pritezni čep Mazak, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308790 40