


**Garnitura podložnih folij, 5-delna 150×500 mm, nerjavno, Debelina: 0,15mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	478760 0,15
GTIN	2050001057716
Razred artikla	48B

Opis**Izvedba:**

Podložni trakovi iz hladno valjanega, vzmetno trdega tračnega jekla z veliko točnostjo plane površine. Debelina folije je neizbrisno označena. Shranjena v čvrstih dozah.

Nerjavni – proti rji in kislinam odporno plemenito jeklo, št. materiala 1.4310 oziroma 1.4301 (debelina 0,02 in 0,05 mm), hladno valjano, vzmetno trdo, svetla površina.

Uporaba:

Nastavljanje orodij; **justiranje** aparatov; **izravnavanje** toleranc; **podlaganje** priprav; **izravnavanje** strojev; **nastavljanje** kalupov; **nastavljanje** zračnosti ležajev; **prilagajanje** agregatov; **naknadno nastavljanje** nožev; **izravnavanje** obdelovancev itd.

Obseg dobave:

1 garnitura s 5 folijami.

Tehnični opis

Debelina	0,15 mm
Material	proti rji in kislinam odporno plemenito jeklo
Točnost	± 5 µm
Širina folije	150 mm

Dolžina folije	500 mm
Značilnost blagovnega imena	nerjavno
Material	Plemenito jeklo, INOX
Število folij	5
Vrsta izdelka	Podložna folija