

**Vzmetna tehtnica, maksimalno merilno območje: 100N****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	478900 100N
GTIN	4045197208194
Razred artikla	42H

Opis**Izvedba:**

Čvrsto kovinsko ohišje priročne oblike, lakirano z lakom s tolčenim vzorcem. Pregledna delitev skale in dvojna skala za merjenje v obeh smereh. Z glavnim in pomožnim kazalcem.

Uporaba:

Za elektrotehniko in finomehaniko, npr. za nastavljanje kontaktnega pritiska relejnih vzmeti ali za kontrolo pritiska ščetk pri motorjih oz. za justiranje vlečnih ali tlačnih vzmeti.

Točnost:

$\pm 0,01 \times$ (merilno območje + merilna vrednost).

Tehnični opis

Dolžina tipala L	8 mm
Ø številčnice	72 mm
Merilno območje	10 - 100 N
Delitev skale	2 N
Kalibriranje	Cena po ponudbi
Merilno orodje	analogni
Vrsta izdelka	vzmetne tehtnice

Storitve

Kalibriranje vzmetne tehnice Tip F

027730 F