

**Vzmetna tehtnica, maksimalno merilno območje: 50CN****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	478900 50CN
GTIN	4045197208101
Razred artikla	42H

Opis**Izvedba:**

Čvrsto kovinsko ohišje priročne oblike, lakirano z lakom s tolčenim vzorcem. Pregledna delitev skale in dvojna skala za merjenje v obeh smereh. Z glavnim in pomožnim kazalcem.

Uporaba:

Za elektrotehniko in finomehaniko, npr. za nastavljanje kontaktnega pritiska relejnih vzmeti ali za kontrolo pritiska ščetk pri motorjih oz. za justiranje vlečnih ali tlačnih vzmeti.

Točnost:

$\pm 0,01 \times$ (merilno območje + merilna vrednost).

Tehnični opis

Ø številčnice	36 mm
Dolžina tipala L	29 mm
Merilno območje	0,05 - 0,5 N
Delitev skale	1 cN
Kalibriranje	K1
Merilno orodje	analogni
Vrsta izdelka	vzmetne tehtnice

Storitve

Kalibriranje vzmetne tehnice Tip F

027730 F