

Fini navoj Kontrolni navojni prstan, izmet 6g, M × korak: 50X2**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 486210 50X2 |
| GTIN | 2050001045904 |
| Razred artikla | 48B |

Opis**Izvedba:**

Prvi ovoj navoja je pobrušen (od koraka 1 mm) in odstrani umazanijo v obdelovancu ter preprečuje prezgodnji lom prvega koraka navoja.

Izvedba v skladu z **DIN 2279 – 2299**.

Uporaba:

Za metrične ISO fine navoje, desne DIN 13.

Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Napotek:

Navojni trni za fini navoj z drugačnim korakom, cevni, trapezni, zaobljeni, UNC-, UNF- in NPT-navoj ter za levi navoj po naročilu.

Tehnični opis

| | |
|--------------|------|
| Kakovost | 6g |
| Korak navoja | 2 mm |
| Navoj | M50 |
| Kalibriranje | L12 |

| | |
|------------------|---------------------------------|
| Vrsta šablone | Kontrolna šablona |
| Tolerančno polje | g |
| Standard | DIN 13 |
| Vrsta navoja | MF |
| Kakovost | 6 |
| Vrsta izdelka | Kontrolni navojni prstan, izmet |

Storitve

| | |
|---|------------|
| Kalibriranje kontrolnega navojnega prstana maksimalni \varnothing 60 mm | 028600 60 |
| DAkkS-kalibriranje kontrolni navojni prstan maksimalni \varnothing 100 mm | 028640 100 |