

**Cevni navoj Kontrolni navojni prstan, izmet, Navoj: G1/2col****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	486250 G1/2
GTIN	2050001036322
Razred artikla	48B

**Opis****Izvedba:**

Natančne mere po DIN EN ISO 228-2. Kontrolni navojni prstani so v tolerančnem razredu A. Izmetna stran je označena z rdečim prstanom.

**Standard:**

**DIN EN ISO 228**

**Napotek:**

Kontrolni navojni prstani z drugačnim premerom so dobavljivi po ponudbi.

**Tehnični opis**

Ø navoja	20,96 mm
Korakov na colo	14
Navoj	G1/2
Kakovost	A
Kalibriranje	L12
Tolerančno polje	A

Vrsta šablone	Kontrolna šablona
Vrsta navoja	G
Standard	DIN 228
Vrsta izdelka	Kontrolni navojni prstan, izmet

**Storitve**

Kalibriranje kontrolnega navojnega prstana maksimalni $\varnothing$ 60 mm	028600 60
DAkkS-kalibriranje kontrolni navojni prstan maksimalni $\varnothing$ 100 mm	028640 100