

**Cevni navoj Kontrolni navojni prstan, izmet, Navoj: G1col****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	486250 G1
GTIN	2050001036346
Razred artikla	48B

**Opis****Izvedba:**

Natančne mere po DIN EN ISO 228-2. Kontrolni navojni prstani so v tolerančnem razredu A. Izmetna stran je označena z rdečim prstanom.

**Standard:**

**DIN EN ISO 228**

**Napotek:**

Kontrolni navojni prstani z drugačnim premerom so dobavljivi po ponudbi.

**Tehnični opis**

Korakov na colo	11
Ø navoja	33,25 mm
Navoj	G1
Kakovost	A
Kalibriranje	L12
Vrsta šablone	Kontrolna šablona

Tolerančno polje	A
Vrsta navoja	G
Standard	DIN 228
Vrsta izdelka	Kontrolni navojni prstan, izmet

**Storitve**

Kalibriranje kontrolnega navojnega prstana maksimalni Ø 60 mm	028600 60
DAkkS-kalibriranje Kontrolni navojni prstan maksimalni Ø 100 mm	028640 100