

3M Scotch-Brite™

Brusna koprena v zvitku Durable Flex, 100 mm×10 m, Struktura koprene: 1000**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje

556085 1000

GTIN

4046719858309

Razred artikla

53M

Opis**Izvedba:**

Koprena iz sintetičnih najlonskih vlaken z brusnimi zrnji in vezivom iz umetne smole.

Prilagodljiva visokozmogljiva koprena z **izredno gosto razporeditvijo brusnih zrn** vse do globine vlaknenega materiala. Posebna sestava koprene omogoča **agresivno brušenje**, najdaljšo življenjsko dobo brez umazanja in še **enakomernjšo sliko brušenja**. **Odlična gibkost** olajšuje uporabo na težko dostopnih mestih.

Prednosti:

- **Prilagoditev obliki obdelovanca.**
- **Odprta struktura preprečuje zamašitev in zmanjšuje razvijanje toplote.**
- **Enakomerna in ponovljiva obdelava površine.**
- **Za mokro in suho obdelavo.**
- **Ne vsebuje delcev, ki jih ogroža rja.**

Uporaba:

Za ročno čiščenje in zaključno obdelavo, idealno nadomestilo za izdelke iz jeklene volne. **Fina/ zelo fina:** za čiščenje občutljivih površin, za odstranjevanje majhnih prask na kovinah. Primerna tudi za fino in zelo fino črtno matiranje na jeklu in nž-kovinah.

Tehnični opis

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Struktura koprene | 1000 |
| Primerjava zrnatosti | 600 - 1000 |
| Stopnja preciznosti | zelo fina |
| Barva | siva |
| Izvedba | S Ultra Fine |
| 3M-oznaka | DF |
| Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % |
| Širina valja | 100 mm |
| Dolžina role | 10 m |
| Značilnost blagovnega imena | 100 mm×10 m |
| Vrsta izdelka | Brusna koprena v zvitku |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|-------------------|------------------|----------------|------------|
| Alu Mg | primerno | | |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 55 HRC | primerno | | |
| Jeklo < 60 HRC | primerno | | |
| Jeklo < 67 HRC | primerno | | |
| INOX | primerno | | |
| Ti | primerno | | |
| GG(G) | primerno | | |
| CuZn | primerno | | |
| Umetna masa, GFK | primerno | | |
| Les | primerno | | |
| Kamen | pogojno primerno | | |
| Laki | primerno | | |

| | |
|-------------|------------------|
| Uni | primerno |
| mokro maks. | pogojno primerno |
| suho | primerno |

Pribor

| | |
|---------------------------|--------|
| Ročno držalo | 556020 |
| Vpenjalni trn za brušenje | 556030 |