

3M Scotch-Brite™

**Garnitura gobic iz brusne koprene, 60 kosov Durable Flex, 100×200 mm,  
Struktura koprene: 1000****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje

556148 1000

GTIN

8410001134383

Razred artikla

53M

**Opis****Izvedba:**

Koprena iz sintetičnih najlonskih vlaken z brusnimi zrnji in vezivom iz umetne smole.

**Prilagodljiva** visokozmogljiva koprena z **izredno gosto razporeditvijo brusnih zrn** vse do globine vlaknenega materiala. Posebna sestava koprene omogoča **agresivno brušenje**, najdaljšo življenjsko dobo brez umazanja in še **enakomernjšo sliko brušenja**. **Odlična gibkost** olajšuje uporabo na težko dostopnih mestih.

**Prednosti:**

- **Prilagoditev obliki obdelovanca.**
- **Odprta struktura preprečuje zamašitev in zmanjšuje razvijanje toplote.**
- **Enakomerna in ponovljiva obdelava površine.**
- **Za suho in mokro obdelavo.**
- **Ne vsebuje delcev, ki jih ogroža rja.**

**Uporaba:**

Za ročno čiščenje in zaključno obdelavo, idealno nadomestilo za izdelke iz jeklene volne. **Fina/ zelo fina:** za čiščenje občutljivih površin, za odstranjevanje majhnih prask na kovinah. Primerna tudi za fino in zelo fino črtno matiranje na jeklu in nž-kovinah.

**Obseg dobave:**

Zvitek s 60 kosi ročnih brusnih kopren za odtrganje.

## Tehnični opis

Stopnja preciznosti	zelo fina
Struktura koprene	1000
Primerjava zrnatosti	600 - 1000
Barva	siva
3M-oznaka	DF
Izvedba	S Ultra Fine
Delež železa, žvepla in klor	< 0,1 %
Širina	100 mm
Dolžina	200 mm
Značilnost blagovnega imena	100×200 mm
Vrsta izdelka	Gobica iz brusne koprene

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Kamen	pogojno primerno		

Laki	primerno
Uni	primerno
mokro maks.	pogojno primerno
suho	primerno

---

**Pribor**

Ročno držalo	556020
Vpenjalni trn za brušenje	556030