

3M Scotch-Brite™

Brusna koprena v zvitku, 100 mm×10 m, Struktura koprene: 220**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	556090 220
GTIN	4001895767869
Razred artikla	53M

Opis**Izvedba:**

Koprena iz sintetičnih najlonskih vlaken z brusnimi zrnji in vezivom iz umetne smole.

Prednosti:

- **Prilagoditev obliki obdelovanca.**
- **Odpirna struktura preprečuje zamašitev in zmanjšuje razvijanje toplote.**
- **Enakomerna in ponovljiva obdelava površine.**
- **Za mokro in suho obdelavo.**
- **Ne vsebuje delcev, ki jih ogroža rja.**

Uporaba:

Ročna uporaba, z držalom art. 556020 ali z vibracijskim brusilnikom. **Fina/srednje fina:** univerzalno uporabna za odstranjevanje rje, zmerne umazanije in površin, ki so spremenile barvo; za naknadno brušenje brušenih ali ščetkanih površin ali za razmastitev in čiščenje pred lakiranjem.

Tehnični opis

Barva	rdeča
Stopnja preciznosti	polfina

Primerjava zrnatosti	240 - 280
Struktura koprene	220
Izvedba	A Fine
3M-oznaka	WR-SH
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Širina valja	100 mm
Dolžina role	10 m
Značilnost blagovnega imena	100 mm×10 m
Vrsta izdelka	Brusna koprena v zvitku

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Kamen	pogojno primerno		
Laki	primerno		
Uni	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		

Pribor

Vpenjalni trn za brušenje	556030
Ročno držalo	556020