



## Garnitura digitalnih tritočkovnih mikrometrov za notranje merjenje, Merilno območje: 11-20mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	428841 11-20
GTIN	7630041117271
Razred artikla	45A

### Opis

#### Izvedba:

Digitalni tritočkovni mikrometer za **natančno merjenje** izvrtin, tudi pri velikih globinah merjenja. Edini mikrometer po načelu Abbe (**brez napake naklona** prvega reda). Samodejno centriranje in uravnavanje. Enostavno, neposredno odčitavanje preko kontrastnega digitalnega prikazovalnika. Patentiran **merilni sistem CAPA  $\mu$** . Merilne površine s prevleko iz titanovega nitrida (TiN) (HV5-2300).

#### Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

#### Obseg dobave:

Digitalni tritočkovni mikrometer art. 428830, podaljšek art. 428802 in nastavitveni prstani.

#### Dodatni pribor:

Nastavitveni prstani art. 484030, podaljški art. 428802, podatkovni kabel, radijski oddajnik art. 498921, radijski adapter art. 498924.

#### Napotek:

Centrirne priprave za velike merilne globine po ponudbi.

### Tehnični opis

Merilno območje	11 - 20 mm
Število nastavitvenih obročev	2
Število merilnih glav	3
Ø nastavitvenega obroča	11/15 mm
Število vključenih baterij	1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Vrsta IP-zaščite	IP 54
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	DIN 863
Preklop odčitavanja	mm/cole
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavitev ničelne točke
Merilno orodje	digitalno
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	S6
Vrsta izdelka	3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

## Storitve

Kalibriranje Garnitura mikrometrov za notranje merjenje Merilno območje 10-20 mm	020550 10-20
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------

## Pribor

Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 19 mm	484030 19
Digitalni tritočkovni mikrometer za notranje merjenje IMICRO Merilno območje 17-20 mm	428830 17-20
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 16 mm	484030 16

Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje IMICRO Tip 2/150	428802 2/150
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 12 mm	484030 12
Digitalni tritočkovni mikrometer za notranje merjenje IMICRO Merilno območje 14-17 mm	428830 14-17
Digitalni tritočkovni mikrometer za notranje merjenje IMICRO Merilno območje 11-14 mm	428830 11-14
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje IMICRO Tip 2/500	428802 2/500