



Garnitura digitalnih tritočkovnih mikrometrov za notranje merjenje, Merilno območje: 20-40mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	428841 20-40
GTIN	7630041117288
Razred artikla	45A

Opis

Izvedba:

Digitalni tritočkovni mikrometer za **natančno merjenje** izvrtin, tudi pri velikih globinah merjenja. Edini mikrometer po načelu Abbe (**brez napake naklona** prvega reda). Samodejno centriranje in uravnavanje. Enostavno, neposredno odčitavanje preko kontrastnega digitalnega prikazovalnika. Patentiran **merilni sistem CAPA μ** . Merilne površine s prevleko iz titanovega nitrida (TiN) (HV5-2300).

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Digitalni tritočkovni mikrometer art. 428830, podaljšek art. 428802 in nastavitveni prstani.

Dodatni pribor:

Nastavitveni prstani art. 484030, podaljški art. 428802, podatkovni kabel, radijski oddajnik art. 498921, radijski adapter art. 498924.

Napotek:

Centrirne priprave za velike merilne globine po ponudbi.

Tehnični opis

Merilno območje	20 - 40 mm
Ø nastavitvenega obroča	25/35 mm
Število merilnih glav	4
Število nastavitvenih obročev	2
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Število vključenih baterij	1
Vrsta IP-zaščite	IP 54
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	DIN 863
Preklop odčitavanja	mm/cole
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavitev ničelne točke
Merilno orodje	digitalno
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	S6
Vrsta izdelka	3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Storitve

Kalibriranje Garnitura mikrometrov za notranje merjenje Merilno območje 20-50 mm	020550 20-50
--	--------------

Pribor

Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 33 mm	484030 33
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje IMICRO Tip 3/500	428802 3/500
Digitalni tritočkovni mikrometer za notranje merjenje IMICRO Merilno območje 35-40 mm	428830 35-40

Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 37 mm	484030 37
Digitalni tritočkovni mikrometer za notranje merjenje IMICRO Merilno območje 20-25 mm	428830 20-25
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 22 mm	484030 22
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje IMICRO Tip 3/150	428802 3/150
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 45 mm	484030 45
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 27 mm	484030 27