



## Garnitura digitalnih tritočkovnih mikrometrov za notranje merjenje, Merilno območje: 40-100mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	428841 40-100
GTIN	7630041117295
Razred artikla	45A

### Opis

#### Izvedba:

Digitalni tritočkovni mikrometer za **natančno merjenje** izvrtin, tudi pri velikih globinah merjenja. Edini mikrometer po načelu Abbe (**brez napake naklona** prvega reda). Samodejno centriranje in uravnavanje. Enostavno, neposredno odčitavanje preko kontrastnega digitalnega prikazovalnika. Patentiran **merilni sistem CAPA  $\mu$** . Merilne površine s prevleko iz titanovega nitrida (TiN) (HV5-2300).

#### Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

#### Obseg dobave:

Digitalni tritočkovni mikrometer art. 428830, podaljšek art. 428802 in nastavitveni prstani.

#### Dodatni pribor:

Nastavitveni prstani art. 484030, podaljški art. 428802, podatkovni kabel, radijski oddajnik art. 498921, radijski adapter art. 498924.

#### Napotek:

Centrirne priprave za velike merilne globine po ponudbi.

### Tehnični opis

Število nastavitvenih obročev	3
Ø nastavitvenega obroča	50/70/90 mm
Merilno območje	40 - 100 mm
Število merilnih glav	6
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Število vključenih baterij	1
Vrsta IP-zaščite	IP 54
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	DIN 863
Preklop odčitavanja	mm/cole
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavitve ničelne točke
Merilno orodje	digitalno
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	S6
Vrsta izdelka	3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

## Storitve

Kalibriranje Garnitura mikrometrov za notranje merjenje Merilno območje 40-100 mm	020550 40-100
---	---------------

## Pribor

Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje IMICRO Tip 4/500	428802 4/500
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 65 mm	484030 65
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 45 mm	484030 45
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 55 mm	484030 55

Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 75 mm	484030 75
Digitalni tritočkovni mikrometer za notranje merjenje IMICRO Merilno območje 90-100 mm	428830 90-100
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje IMICRO Tip 4/150	428802 4/150
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 85 mm	484030 85
Digitalni tritočkovni mikrometer za notranje merjenje IMICRO Merilno območje 40-50 mm	428830 40-50
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 95 mm	484030 95
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032