

Garant**CC.T 060202, Zvrst: HB7035-1**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Številka za naročanje | 260050 HB7035-1 |
| GTIN | 4045197873668 |
| Razred artikla | 21G |

Tehnični opis

| | |
|---|-------------------|
| Radij rezila | 0,2 mm |
| Globina reza a_p | 0,2 - 2,5 mm |
| Lomilec odrezkov | SS |
| Zvrst | HB7035-1 |
| Rezalni pogoji | močno prekinjen |
| Podajanje f | 0,05 - 0,25 mm/v |
| Glavna uporaba | P |
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 120 - 350 m/min |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava |
| Rezalni material | HM |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | CCMT 060202 |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 |
| Toleranca | MF |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |