

Garant**CC.T 060202, Zvrst: HB7035-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260140 HB7035-1
GTIN	4045197873675
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 320 m/min
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	SM
Globina reza a_p	0,2 - 4 mm
Radij rezila	0,2 mm
Zvrst	HB7035-1
Glavna uporaba	P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 060202

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje