


Garant**CC.T 060204, Zvrst: HB7035-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260052 HB7035-1
GTIN	4045197873682
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Rezalni pogoji	močno prekinjen
Glavna uporaba	P
Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 350 m/min
Radij rezila	0,4 mm
Zvrst	HB7035-1
Globina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Lomilec odrezkov	SS
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 060204

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	MF
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje