


Garant**CC.T 09T302, Zvrst: HB7035-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260056 HB7035-1
GTIN	4045197873705
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Radij rezila	0,2 mm
Lomilec odrezkov	SS
Globina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Zvrst	HB7035-1
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 350 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T302

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	MF
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje