

**Garant****CC.T 09T304, Zvrst: HB7035-1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260058 HB7035-1
GTIN	4045197873729
Razred artikla	21G

**Tehnični opis**

Glavna uporaba	P
Globina reza $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Zvrst	HB7035-1
Lomilec odrezkov	SS
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 350 m/min
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Radij rezila	0,4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T304

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	MF
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje