

Cevni navoj Kontrolni navojni prstan, izmet, Navoj: G1.1/2col**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	486250 G1.1/2
GTIN	2050001036360
Razred artikla	48B

Opis**Izvedba:**

Natančne mere po DIN EN ISO 228-2. Kontrolni navojni prstani so v tolerančnem razredu A. Izmetna stran je označena z rdečim prstanom.

Standard:

DIN EN ISO 228

Napotek:

Kontrolni navojni prstani z drugačnim premerom so dobavljivi po ponudbi.

Tehnični opis

Ø navoja	47,8 mm
Korakov na colo	11
Kakovost	A
Navoj	G1.1/2
Kalibriranje	L12
Vrsta šablone	Kontrolna šablona

Tolerančno polje	A
Standard	DIN 228
Vrsta navoja	G
Vrsta izdelka	Kontrolni navojni prstan, izmet

Storitve

DAkS-kalibriranje Kontrolni navojni prstan maksimalni \varnothing 100 mm	028640 100
Kalibriranje kontrolnega navojnega prstana maksimalni \varnothing 60 mm	028600 60