

Garant**CC.T 09T304, Zvrst: HB7035-1**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Številka za naročanje | 260150 HB7035-1 |
| GTIN | 4045197873736 |
| Razred artikla | 21G |

Opis

CC.T 09T304 HB7035-1 Zvrst: HB7035-1
Lomilec odrezkov: SM
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,2 - 4 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 100 - 320 m/min

Tehnični opis

| | |
|--------------------|-----------------|
| Podajanje f | 0,1 - 0,3 mm/v |
| Glavna uporaba | P |
| Radij rezila | 0,4 mm |
| Globina reza a_p | 0,2 - 4 mm |
| Lomilec odrezkov | SM |
| Rezalni pogoji | močno prekinjen |
| Zvrst | HB7035-1 |

| | |
|---|---|
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 100 - 320 m/min |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava |
| Rezalni material | HM |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | CCMW 09T304 |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 |
| Toleranca | M |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |