

Garant**CCMT 09T308, Zvrst: HB7035-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260060 HB7035-1
GTIN	4045197873743
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Radij rezila	0,8 mm
Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Lomilec odrezkov	SS
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 350 m/min
Zvrst	HB7035-1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T308

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	MF
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje