

Garant**CC.T 120404, Zvrst: HB7035-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260064 HB7035-1
GTIN	4045197873767
Razred artikla	21G

Opis

CC.T 120404 HB7035-1 Zvrst: HB7035-1
Lomilec odrezkov: SS
Toleranca: MF
Globina reza a_p : 0,2 - 2,5 mm
Podajanje f : 0,05 - 0,25 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 120 - 350 m/min

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 350 m/min
Lomilec odrezkov	SS
Radij rezila	0,4 mm
Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Zvrst	HB7035-1
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Globina reza a_p	0,2 - 2,5 mm

Glavna uporaba	P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 120404
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	MF
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje