

**Garant****CC.T 120408, Zvrst: HB7035-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260160 HB7035-1
GTIN	4045197873798
Razred artikla	21G

## Opis

CC.T 120408 HB7035-1 Zvrst: HB7035-1  
Lomilec odrezkov: SM  
Toleranca: M  
Globina reza  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 100 - 320 m/min

## Tehnični opis

Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	HB7035-1
Globina reza $a_p$	0,2 - 4 mm
Glavna uporaba	P
Podajanje $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	SM

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	100 - 320 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 120408
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje