

Garant**CNMG 09T304, Zvrst: HB7035-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250050 HB7035-1
GTIN	4045197873804
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 09T304 HB7035-1 Zvrst: HB7035-1
Lomilec odrezkov: SS
Globina reza a_p : 0,3 - 2,5 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 120 - 350 m/min

Tehnični opis

Glavna uporaba	P
Radij rezila	0,4 mm
Lomilec odrezkov	SS
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Globina reza a_p	0,3 - 2,5 mm
Zvrst	HB7035-1
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 350 m/min

Rezalni pogoji	močno prekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 09T304
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje