

Garant**CNMG 09T304, Zvrst: HB7035-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250150 HB7035-1
GTIN	4045197873811
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Glavna uporaba	P
Lomilec odrezkov	SM
Radij rezila	0,4 mm
Globina reza a_p	0,5 - 8 mm
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Zvrst	HB7035-1
Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 320 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 09T304

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje