

**Garant****CNMG 09T308, Zvrst: HB7035-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250052 HB7035-1
GTIN	4045197873828
Razred artikla	21G

## Opis

CNMG 09T308 HB7035-1 Zvrst: HB7035-1  
Lomilec odrezkov: SS  
Globina reza  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm  
Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 120 - 350 m/min

## Tehnični opis

Lomilec odrezkov	SS
Podajanje $f$	0,1 - 0,4 mm/v
Globina reza $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Zvrst	HB7035-1
Radij rezila	0,8 mm
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 350 m/min

Rezalni pogoji	močno prekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 09T308
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje