

**Garant****CNMG 120408, Zvrst: HB7035-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250060 HB7035-1
GTIN	4045197873866
Razred artikla	21G

## Opis

CNMG 120408 HB7035-1 Zvrst: HB7035-1  
Lomilec odrezkov: SS  
Globina reza  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm  
Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 120 - 350 m/min

## Tehnični opis

Globina reza $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Glavna uporaba	P
Lomilec odrezkov	SS
Zvrst	HB7035-1
Podajanje $f$	0,1 - 0,4 mm/v
Radij rezila	0,8 mm
Rezalni pogoji	močno prekinjen

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 350 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120408
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje