

Garant
CNMG 120408, Zvrst: HB7035-1


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250322 HB7035-1
GTIN	4045197873880
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 120408 HB7035-1 Zvrst: HB7035-1
 Lomilec odrezkov: SG
 Globina reza a_p : 1,5 - 8 mm
 Podajanje f : 0,25 - 0,6 mm/v
 Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 90 - 260 m/min

Tehnični opis

Globina reza a_p	1,5 - 8 mm
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Zvrst	HB7035-1
Glavna uporaba	P
Lomilec odrezkov	SG
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 260 m/min
Radij rezila	0,8 mm

Podajanje f	0,25 - 0,6 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120408
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje