

Garant**CNMG 120412, Zvrst: HB7035-1**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Številka za naročanje | 250160 HB7035-1 |
| GTIN | 4045197873897 |
| Razred artikla | 21G |

Tehnični opis

| | |
|---|-------------------------|
| Lomilec odrezkov | SM |
| Radij rezila | 1,2 mm |
| Zvrst | HB7035-1 |
| Rezalni pogoji | močno prekinjen |
| Podajanje f | 0,2 - 0,5 mm/v |
| Glavna uporaba | P |
| Globina reza a_p | 0,5 - 8 mm |
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 100 - 320 m/min |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava |
| Rezalni material | HM |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | CNMG 120412 |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 |
| Toleranca | M |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |