

Garant**CNMG 120412, Zvrst: HB7035-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250324 HB7035-1
GTIN	4045197873903
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 120412 HB7035-1 Zvrst: HB7035-1
Lomilec odrezkov: SG
Globina reza a_p : 1,5 - 8 mm
Podajanje f : 0,25 - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 90 - 260 m/min

Tehnični opis

Glavna uporaba	P
Radij rezila	1,2 mm
Globina reza a_p	1,5 - 8 mm
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	SG
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 260 m/min
Podajanje f	0,25 - 0,6 mm/v

Zvrst	HB7035-1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120412
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje