

Garant**CNMG 120416, Zvrst: HB7035-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250328 HB7035-1
GTIN	4045197873927
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 120416 HB7035-1 Zvrst: HB7035-1

Lomilec odrezkov: SG

Globina reza a_p : 1,5 - 8 mmPodajanje f : 0,25 - 0,6 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 90 - 260 m/min

Tehnični opis

Zvrst	HB7035-1
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 260 m/min
Lomilec odrezkov	SG
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Globina reza a_p	1,5 - 8 mm
Podajanje f	0,25 - 0,6 mm/v
Glavna uporaba	P

Radij rezila	1,6 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120416
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje