

**Garant****CNMG 160608, Zvrst: HB7035-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250334 HB7035-1
GTIN	4045197873941
Razred artikla	21G

## Opis

CNMG 160608 HB7035-1 Zvrst: HB7035-1  
Lomilec odrezkov: SG  
Globina reza  $a_p$ : 1,5 - 8 mm  
Podajanje  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 90 - 260 m/min

## Tehnični opis

Radij rezila	0,8 mm
Globina reza $a_p$	1,5 - 8 mm
Lomilec odrezkov	SG
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	90 - 260 m/min
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Zvrst	HB7035-1
Glavna uporaba	P

Podajanje f	0,25 - 0,6 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 160608
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje