

Garant**CNMG 160612, Zvrst: HB7035-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250170 HB7035-1
GTIN	4045197873958
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	SM
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Radij rezila	1,2 mm
Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Globina reza a_p	0,5 - 8 mm
Zvrst	HB7035-1
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 320 m/min
Glavna uporaba	P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 160612

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje