

Garant
CNMG 160616, Zvrst: HB7035-1


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250338 HB7035-1
GTIN	4045197873989
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 160616 HB7035-1 Zvrst: HB7035-1
 Lomilec odrezkov: SG
 Globina reza a_p : 1,5 - 8 mm
 Podajanje f : 0,25 - 0,6 mm/v
 Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 90 - 260 m/min

Tehnični opis

Rezalni pogoji	močno prekinjen
Globina reza a_p	1,5 - 8 mm
Podajanje f	0,25 - 0,6 mm/v
Zvrst	HB7035-1
Radij rezila	1,6 mm
Lomilec odrezkov	SG
Glavna uporaba	P

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 260 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 160616
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje