

**Garant****CNMG 190616, Zvrst: HB7035-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250174 HB7035-1
GTIN	4045197873996
Razred artikla	21G

## Tehnični opis

Glavna uporaba	P
Lomilec odrezkov	SM
Radij rezila	1,6 mm
Globina reza $a_p$	0,5 - 8 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	100 - 320 m/min
Zvrst	HB7035-1
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Podajanje $f$	0,2 - 0,5 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 190616

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje