

**Garant****CNMG 190624, Zvrst: HB7035-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250176 HB7035-1
GTIN	4045197874016
Razred artikla	21G

## Tehnični opis

Lomilec odrezkov	SM
Zvrst	HB7035-1
Radij rezila	2,4 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	100 - 320 m/min
Podajanje $f$	0,2 - 0,5 mm/v
Glavna uporaba	P
Globina reza $a_p$	0,5 - 8 mm
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 190624

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje