

Garant**CNMG 190624, Zvrst: HB7035-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250343 HB7035-1
GTIN	4045197874023
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 190624 HB7035-1 Zvrst: HB7035-1
Lomilec odrezkov: SG
Globina reza a_p : 1,5 - 8 mm
Podajanje f : 0,25 - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 90 - 260 m/min

Tehnični opis

Zvrst	HB7035-1
Podajanje f	0,25 - 0,6 mm/v
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Glavna uporaba	P
Lomilec odrezkov	SG
Globina reza a_p	1,5 - 8 mm
Radij rezila	2,4 mm

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 260 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 190624
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje