

**Garant**
**CNMM 120408, Zvrst: HB7035-1**


### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250452 HB7035-1
GTIN	4045197874030
Razred artikla	21G

### Opis

CNMM 120408 HB7035-1 Zvrst: HB7035-1  
 Lomilec odrezkov: SR  
 Globina reza  $a_p$ : 2 - 10 mm  
 Podajanje  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/v  
 Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 90 - 260 m/min

### Tehnični opis

Radij rezila	0,8 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	90 - 260 m/min
Zvrst	HB7035-1
Globina reza $a_p$	2 - 10 mm
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Glavna uporaba	P
Lomilec odrezkov	SR

Podajanje f	0,4 - 1,2 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMM 120408
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje