

Garant**CNMM 160612, Zvrst: HB7035-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250458 HB7035-1
GTIN	4045197874054
Razred artikla	21G

Opis

CNMM 160612 HB7035-1 Zvrst: HB7035-1
Lomilec odrezkov: SR
Globina reza a_p : 2 - 10 mm
Podajanje f : 0,4 - 1,2 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 90 - 260 m/min

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	SR
Zvrst	HB7035-1
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 260 m/min
Glavna uporaba	P
Globina reza a_p	2 - 10 mm
Radij rezila	1,2 mm

Podajanje f	0,4 - 1,2 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMM 160612
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje