

**Garant****CNMM 160616, Zvrst: HB7035-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250460 HB7035-1
GTIN	4045197874061
Razred artikla	21G

## Tehnični opis

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	90 - 260 m/min
Glavna uporaba	P
Podajanje f	0,4 - 1,2 mm/v
Zvrst	HB7035-1
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	SR
Globina reza $a_p$	2 - 10 mm
Radij rezila	1,6 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMM 160616

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje