

**Garant****CNMM 190624, Zvrst: HB7035-1**

## Podatki za naročanje

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Številka za naročanje | 250466 HB7035-1 |
| GTIN                  | 4045197874085   |
| Razred artikla        | 21G             |

## Tehnični opis

|   |                 |
|---|-----------------|
| Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo | 90 - 260 m/min  |
| Glavna uporaba                          | P               |
| Globina reza $a_p$                      | 2 - 10 mm       |
| Lomilec odrezkov                        | SR              |
| Zvrst                                   | HB7035-1        |
| Podajanje $f$                           | 0,4 - 1,2 mm/v  |
| Rezalni pogoji                          | močno prekinjen |
| Radij rezila                            | 2,4 mm          |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave     | Groba obdelava  |
| Rezalni material                        | HM              |
| ISO-oznaka obračalne ploščice           | CNMM 190624     |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 4                                       |
| Vrsta izdelka                     | Obračalna rezalna ploščica za struženje |