

Garant**DC.T 070202, Zvrst: HB7035-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260351 HB7035-1
GTIN	4045197874092
Razred artikla	21G

Opis

DCMT 070202 HB7035-1 Zvrst: HB7035-1
Lomilec odrezkov: SS
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Podajanje f : 0,05 - 0,2 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 120 - 350 m/min

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 350 m/min
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Radij rezila	0,2 mm
Glavna uporaba	P
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Podajanje f	0,05 - 0,2 mm/v

Zvrst	HB7035-1
Lomilec odrezkov	SS
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 070202
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje