

Garant**DC.T 070202, Zvrst: HB7035-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260449 HB7035-1
GTIN	4045197874108
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 320 m/min
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Lomilec odrezkov	SM
Glavna uporaba	P
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Zvrst	HB7035-1
Radij rezila	0,2 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 070202

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje