

**Garant****DC.T 11T304, Zvrst: HB7035-1**

### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260462 HB7035-1
GTIN	4045197874160
Razred artikla	21G

### Tehnični opis

Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	100 - 320 m/min
Globina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Lomilec odrezkov	SM
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Glavna uporaba	P
Radij rezila	0,4 mm
Zvrst	HB7035-1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T304

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje