

**Garant**
**DC.T 11T308, Zvrst: HB7035-1**


### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260361 HB7035-1
GTIN	4045197874177
Razred artikla	21G

### Opis

DC.T 11T308 HB7035-1 Zvrst: HB7035-1  
 Lomilec odrezkov: SS  
 Toleranca: M  
 Globina reza  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
 Podajanje  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/v  
 Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 120 - 350 m/min

### Tehnični opis

Podajanje $f$	0,05 - 0,2 mm/v
Radij rezila	0,8 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 350 m/min
Glavna uporaba	P
Globina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Lomilec odrezkov	SS
Zvrst	HB7035-1

Rezalni pogoji	močno prekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T308
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje