


**Garant****DNMG 110404, Zvrst: HB7035-1**

### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250652 HB7035-1
GTIN	4045197874191
Razred artikla	21G

### Tehnični opis

Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Lomilec odrezkov	SS
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Zvrst	HB7035-1
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 350 m/min
Globina reza $a_p$	0,3 - 2 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 110404

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje