

**Garant****DNMG 150604, Zvrst: HB7035-1**

### Podatki za naročanje

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Številka za naročanje | 250760 HB7035-1 |
| GTIN                  | 4045197874245   |
| Razred artikla        | 21G             |

### Opis

DNMG 150604 HB7035-1 Zvrst: HB7035-1  
Lomilec odrezkov: SM  
Toleranca: M  
Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Podajanje  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 100 - 320 m/min

### Tehnični opis

|   |                 |
|---|-----------------|
| Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo | 100 - 320 m/min |
| Podajanje $f$                           | 0,2 - 0,5 mm/v  |
| Globina reza $a_p$                      | 0,5 - 5 mm      |
| Zvrst                                   | HB7035-1        |
| Glavna uporaba                          | P               |
| Rezalni pogoji                          | močno prekinjen |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Radij rezila                        | 0,4 mm                                  |
| Lomilec odrezkov                    | SM                                      |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava                 |
| Rezalni material                    | HM                                      |
| ISO-oznaka obračalne ploščice       | DNMG 150604                             |
| Število zamenljivih ploščic/rezil   | 4                                       |
| Toleranca                           | M                                       |
| Vrsta izdelka                       | Obračalna rezalna ploščica za struženje |