

Garant**DNMG 150608, Zvrst: HB7035-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250660 HB7035-1
GTIN	4045197874252
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Glavna uporaba	P
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Zvrst	HB7035-1
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 350 m/min
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Radij rezila	0,8 mm
Lomilec odrezkov	SS
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150608

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje