

Garant
DNMG 150612, Zvrst: HB7035-1


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250764 HB7035-1
GTIN	4045197874283
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 150612 HB7035-1 Zvrst: HB7035-1
 Lomilec odrezkov: SM
 Toleranca: M
 Globina reza a_p : 0,5 - 5 mm
 Podajanje f : 0,2 - 0,5 mm/v
 Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 100 - 320 m/min

Tehnični opis

Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 320 m/min
Radij rezila	1,2 mm
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Zvrst	HB7035-1
Lomilec odrezkov	SM
Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v

Globina reza a_p	0,5 - 5 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150612
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje