

Garant
KNUX 160405R, Zvrst: HB7035-1


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251070 HB7035-1
GTIN	4045197874320
Razred artikla	21G

Opis

KNUX 160405R HB7035-1 Zvrst: HB7035-1

Lomilec odrezkov: SG

Lomilec odrezkov: 3,2 mm

 Globina reza a_p : 1 - 6 mm

 Podajanje f : 0,2 - 0,5 mm/v

 Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 90 - 260 m/min

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	3,2 mm
Zvrst	HB7035-1
Radij rezila	0,5 mm
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 260 m/min
Globina reza a_p	1 - 6 mm
Glavna uporaba	P
Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Lomilec odrezkov	SG
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava

Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
ISO-oznaka obračalne ploščice	KNUX 160405R
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje